

Техническое описание

Резак | GCU 5030 i CL EVO 3 (без аккумулятора)

Технические характеристики

артикул	150.052.109	
модель	GCU 5030 i CL EVO 3 (без аккумулятора)	
краткое описание	Резак	
макс. рабочее давление	бар/Мпа	720 / 72
макс. раскрытие лезвий	мм	170
макс. усилие реза	кН/т	549 / 56
уровень защиты	IP54	
уровень шума на расстоянии 1 м	дБ	74
уровень шума на расстоянии 4 м	дБ	65
New Car Technology – NCT	✓	
вид лезвий	Наклонные	
рабочий вес (с аккумулятором)	кг	15,2
температура эксплуатации	°C	- 20 +55
вес без аккумулятора	кг	14,2
габариты (АхВхС)	мм	823 x 277 x 252
диам. перекусываемого прутка (по EN 13204)	мм	31



Безопасность / испытания

Гидравлический показатель надежности	2:1
Долговечность инструмента	1000 циклов реза материала, который не может быть перекусан.
Испытания ручки управления	6000 циклов возврата в нейтральное положение при отсутствии нагрузки.

Стандартный комплект поставки


- Ручка для переноски со встроенной подсветкой
- i-Bolt – стягивает непосредственно лезвия

Необходимые принадлежности

Аккумулятор ВРА283 (3 Ач)	150.005.823
Аккумулятор ВРА285 (5 Ач)	150.006.208
Зарядное устройство ВСН1 (сетевое, 220 В)	150.182.208
Зарядное устройство ВСН2 (сетевое, 110 В)	150.182.209
Зарядное устройство ВСН3 (автомобильное, 12-24 В)	150.182.286

Аксессуары

Коннектор электропитания ВМС1 (сетевой, 220 В)	150.182.206
Коннектор электропитания ВМС2 (сетевой, 110 В)	150.182.207
Ремень для переноски	150.182.249
Чехол для аккумулятора	150.182.214



Официальный дилер Holmatro в России – ООО «BCB» (www.rs01.ru)

Вполне возможно, что информация, содержащаяся в этой печатной продукции, является не совсем корректной или неполной. Holmatro Н.В и его дочерние компании (далее: Holmatro) в любом случае не может нести ответственность за последствия деятельности, осуществляемой на основе этого печатного материала. Значения могут изменяться в пределах изменений, заявленных изготовителем. Если у вас есть какие-либо сомнения в достоверности или полноте информации, вы можете связаться с Holmatro (Т +31 (0) 162-751480). Никакая информация из этого печатного материала не может быть скопирована и / или опубликована каким-либо образом без явного разрешения Holmatro.